


精製水製造装置デオナイザー PS-300 取付説明書

【PS-300 各部詳細】

	品名	品番	数量
①	大容量カートリッジ	PS-600	1
②	固定ベルト	-	1
③	コネクタオス (メネジ：黒色)	ACC-039	2
④	吐出ホース (青色)	PS-150	1
⑤	コネクタメス (メネジ：黄色)	ACC-034	2
⑥	引入ホース (黒色)	PS-140	1
⑦	インジケータ	PS-160DC	1
⑧	カートリッジ固定板	-	1
⑨	吐出調整バルブ	PS-190	1
⑩	コネクタメス (オネジ：橙色)	INJ-121	1
⑪	コネクタオス (オネジ：黒色)	ACC-037	1



【引入ホース (黒色) 先端 選択方法】

- ・2m以内→ 引入ホース(黒色)に⑩コネクタメス(橙色)装着で接続可能です。
- ・2m以上→ 引入ホース(黒色)に⑪コネクタオス(黒色)装着ならびに、延長ホースが必要となります。

※延長ホースはPS-300には付属しておりません。



【吐出ホース (青色) 先端 選択方法】

- ・補水ガン使用→ 吐出ホース(青色)に⑤コネクタメス(黄色)を装着して下さい。
- ・補水ガン無し→ 吐出ホース(青色)に⑨吐出調整バルブ(黄色)を装着して下さい。



【蛇口 (水源側) 先端確認】

- ・オスコネクタ有→ ⑩コネクタメス(橙色)装着で接続可能です。
- ・オスコネクタ無→ 蛇口取付用の蛇口ニップルが必要です。

※PS-300には付属しておりません。

※蛇口の形状により取付可能な物が異なります。



(蛇口ニップル例：タカギ製品)

【水質確認方法】

- ⑦のインジケータと併用して付属のTDSメーターで定期的に水質管理を行って下さい。

カートリッジ交換 TDSメーター数値 (ppm)	50
-----------------------------	----

※⑦のインジケータは50ppm以上で緑色点滅から赤色点滅に変わります。

※インジケータ内に一定時間、水が滞留している場合赤色に点滅する事があります。

